

**DCMT 11T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260393 IC807 |
| GTIN | 7291075338140 |
| Artikelklasse | 26B |

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------|
| Snedecondities | continu |
| Aantal wisselingen/snikanten | 2 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijdiepte a_p | 0,15 - 2 mm |
| Spaanbreker | F3P |
| Soort | IC807 |
| Serie | ISOTURN |
| Hoekradius | 0,4 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 245 m/min |
| Voeding f | 0,08 - 0,3 mm/omw, |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 |
| Fabrikantnummer | DCMT 11T304-F3P IC807 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |