

**VCMT 160404, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Soort	IC807
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Voeding $f$	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	M3M

Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	2
Serie	ISOTURN
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	1 - 2,5 mm
Fabrikantnummer	VCMT 160404-M3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien