

**DCMT 11T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Soort	IC807
Snijdiepte a_p	0,8 - 3 mm
Spaanbreker	M3M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Serie	ISOTURN
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fabrikantnummer	DCMT 11T304-M3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien