


**CNMG 120404, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250070 IC8250 |
| GTIN          | 7291075319668 |
| Artikelklasse | 26B           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Voeding f                           | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Snedeccondities                     | licht onderbroken   |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,4 - 3,5 mm        |
| Hoekradius                          | 0,4 mm              |
| Spaanbreker                         | F3P                 |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 4                   |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 150 - 380 m/min     |
| Hoofdtoepassing                     | P                   |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal        | HM                           |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120404                  |
| Fijn/ruw-indeling    | Nabewerken                   |
| Soort                | IC8250                       |
| Fabrikantnummer      | CNMG 120404-F3P IC8250       |
| Producttype          | Wisselplaat voor het draaien |