

**CNMG 120408, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,85 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Soort	IC6015
Spaanbreker	M3M
Fabrikantnummer	CNMG 120408-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien