

**DNMG 150604, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Spaanbreker	F3P
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,5 mm

Voeding f	0,08 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	IC8150
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fabrikantnummer	DNMG 150604-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien