

**DNMG 150608, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Soort	IC6015
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Spaanbreker	M3M
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Fabrikantnummer	DNMG 150608-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien