

**DNMG 150608, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	M3P
Soort	IC8150
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min

Aantal wisselingen/snikanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer	DNMG 150608-M3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien