

**DNMG 150608, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,08 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	F3P

Snijdiepte $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Soort	IC8250
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
Fabrikantnummer	DNMG 150608-F3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien