

**VNMG 160404, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Soort	IC6015
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	F3M

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Fabrikantnummer	VNMG 160404-F3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien