

**DNMG 150608, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikkanten	4
Spaanbreker	F3P
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,08 - 0,25 mm/omw,
Soort	IC8150
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fabrikantnummer	DNMG 150608-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien