


**WNMG 080408, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,08 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	F3P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm

Aantal wisselingen/snijanten	6
Soort	IC8250
Hoekradius	0,8 mm
Fabrikantnummer	WNMG 080408-F3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien