

**VNMG 160408, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snikanten	4
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Spaanbreker	M3M
Soort	IC6015
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer	VNMG 160408-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien