


**WNMG 080404, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	F3P
Soort	IC8150
Voeding f	0,08 - 0,25 mm/omw,
Snedecndities	continu

Aantal wisselingen/snijanten	6
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Fabrikantnummer	WNMG 080404-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien