


**WNMG 080408, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Voeding f	0,08 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	F3P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408

Soort	IC8150
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	WNMG 080408-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien