


**WNMG 080408, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	6
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	M3M
Soort	IC6015
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	WNMG 080408-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien