

**VNMG 160404, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	M3M
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Soort	IC6015
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Fabrikantnummer	VNMG 160404-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien