

**VNMG 160404, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	M3M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Soort	IC6015
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,07 - 0,3 mm/omw,
Fabrikantnummer	VNMG 160404-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien