

**VNMG 160404, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,24 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	F3P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Soort	IC8250
Hoofdtoepassing	P
Fabrikantnummer	VNMG 160404-F3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien