


**WNMG 080404, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	IC8150
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	M3P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer	WNMG 080404-M3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien