

Garant**Duikfrees 93°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/3mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 211807 52/3 |
| GTIN | 4045197648402 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Totale lengte L_{totaal} | 55 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 52 mm |
| geschikte wisselplaat | VCG. 2205 |
| Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Opnameboring-Ø | 22 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Rampinghoek α_{max} | 4,05 graden |

| | |
|--|------------------|
| Helicoïdaal frezen a_p | 10 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{max} | 42,34 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$ | 98 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$ | 102 mm |
| $\varnothing D_3$ | 46 mm |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Duikfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219800 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP | 674252 10IP |