

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap = 12 mm, Ø D: 100mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	218567 100
GTIN	4045197530509
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e\max}$	24,2 mm
Snijkant-Ø D_c	100 mm
geschikte wisselplaat	SNHX

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
Kraag-Ø d_1	48 mm
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1207
Wisselplaatschroevenset	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219984
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2