



TANGGRIP TAG N-C snij-inzetdelen, IC1010, Steekbreedte w / hoekradius R: 2/0,2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273626 2/0,2
GTIN	7291075212976
Artikelklasse	26A

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Eerste keuze voor ISO-P. Gemiddelde tot hoge voedingen.

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273610 – 273614.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,04 mm
Voeding f	0,1 - 0,16 mm/omw,

Serie	TANGGRIP-PL
Fabrikantnummer	TAG N2C IC1010
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	C
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC1010
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien