

**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC8250, Steekbreedte w / hoekradius R: 3/0,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273403 3/0,2
GTIN	7291075028874
Artikelklasse	26C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

**Toepassing:**

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Voeding f insteken	0,07 - 0,11 mm/omw,
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Steekbreedte w	3 mm
Hoekradius R	0,2 mm
INSL	15,8 mm

Voeding f draaien	0,14 - 0,18 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,08 - 0,2 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Snijdiepte $a_{p\max}$	1,8 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Fabrikantnummer	GRIP 3002Y IC8250
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	D
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	45 - 260 m/min
Soort	IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien