

**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w / hoekradius R: 5/0,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273405 5/0,8
GTIN	7291075029062
Artikelklasse	26C

Omschrijving**Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5 mm
Voeding f insteken	0,11 - 0,21 mm/omw,
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Hoekradius R	0,8 mm
INSL	19 mm

Voeding f draaien	0,23 - 0,35 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,15 - 0,35 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,12 - 0,24 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Snijdiepte $a_{p\max}$	3 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	1 mm
Fabrikantnummer	GRIP 5008Y IC830
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	D
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Soort	IC830
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien