


**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w / hoekradius R: 4/0,2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273405 4/0,2 |
| GTIN | 7291075029031 |
| Artikelklasse | 26C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Voeding f insteken | 0,09 - 0,14 mm/omw, |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm |
| Hoekradius R | 0,2 mm |
| Voeding f draaien | 0,16 - 0,21 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| INSL | 19 mm |
| Voeding f axiaal steken | 0,1 - 0,24 mm/omw, |
| Voeding f vlakdraaien | 0,15 - 0,3 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 1,9 mm |
| Serie | HELI-GRIP |
| Snijdiepte $a_{p\max}$ | 2,4 mm |
| Snijdiepte $a_{p\min}$ | 0,25 mm |
| Fabrikantnummer | GRIP 4002Y IC830 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 1 |
| Snijmateriaal | HM |
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Fijn/ruw-indeling | #Ruwe/fijne afwerking |
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Snedeccondities | sterk onderbroken |
| Spaanbreker | D |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 140 m/min |
| Soort | IC830 |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |