

**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w / hoekradius R: 4/0,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Artikelklasse	26C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

**Toepassing:**

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Hoekradius R	0,4 mm
Voeding f insteken	0,09 - 0,15 mm/omw,
Steekbreedte w	4 mm
Voeding f draaien	0,18 - 0,24 mm/omw,

INSL	19 mm
Voeding f axiaal steken	0,1 - 0,24 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,15 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Snijdiepte $a_{p\max}$	2,4 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,5 mm
Fabrikantnummer	GRIP 4004Y IC830
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	D
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Soort	IC830
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien