



## MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Artikelklasse	26J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

Plaatafmeting $\varnothing$ d	8 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat