



MINCUT MIFR snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

Plaatafmeting \varnothing d	10 mm
maximale snijdiepte t_{max}	9 mm
WF	3 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Hoekradius R	1 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat