



MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2,2/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	5,5 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat