



MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2,5/15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{max}	9 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Voeding f vlakdraaien	0,03 - 0,04 mm/omw,
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Voeding f axiaal steken	0,03 - 0,05 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat