



## MINCUT MIFR snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 3/10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Artikelklasse	26J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

Plaatafmeting $\varnothing$ d	10 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
INSL	25,1 mm
Hoekradius R	1,5 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat