



## MINCUT MEFL snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2,5/10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Artikelklasse	26J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

Voeding f insteken	3,15 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,05 mm/omw,
maximale snijdiepte $t_{max}$	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,06 mm/omw,
Plaatafmeting $\varnothing$ d	10 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Fabrikantnummer	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat