



MINCUT MEFL snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2,2/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

Voeding f insteken	3,1 mm/omw,
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
Plaatafmeting \varnothing d	8 mm
maximale snijdiepte t_{max}	5,5 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Fabrikantnummer	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat