



MINCUT MEFL snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 3/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{max}	9 mm
Voeding f insteken	3,6 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,05 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,06 mm/omw,
Plaatafmeting $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Fabrikantnummer	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat