

**XNMU 043010HP, IC5820, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221214 S
GTIN	7291075393453
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\ max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,4 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Type	S
ISO-code wisselplaat	XNMU 043010HP
Geometrie	HP

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Soort	IC5820
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	35 m/min	S
Inconel	geschikt	35 m/min	S
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		