


XNMU 040310RM-HP, IC808, Type: INOX

Bestelgegevens

Bestelnummer	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	XNMU 040310RM-HP
Type	INOX
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,8 mm
Voeding f_z	0,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Geometrie	RM-HP

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Soort	IC808
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
Inconel	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		