

**TDKT 150504PDR, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,2 mm
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		