

Garant**Duikfrees 93°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	211807 80/5
GTIN	4045197648426
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Snijkant-Ø D _c	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L _{totaal}	55 mm
Aantal snijkanten Z	5

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Rampinghoek α_{\max}	2,44 graden
Helicoïdaal frezen a_p	10 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	70,34 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	93 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7