

Garant**Duikfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 211811 32/2 |
| GTIN | 4045197502087 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| geschikte wisselplaat | VCG. 2205 |
| Snijkant-Ø D _c | 32 mm |
| Ø D ₁ h ₆ | 17 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Opnamedraad M | M16 |
| Totale lengte L _{totaal} | 47 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Helicoïdaal frezen Ø D _{min} | 58 mm |

| | |
|--|------------------|
| Helicoïdaal frezen a_p | 4 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$ | 62 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{max} | 22,34 mm |
| Ramplinghoek α_{max} | 7,65 graden |
| $\varnothing D_3$ | 26 mm |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Duikfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP | 674252 10IP |
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219800 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm | 211750 5,7 |