

Garant**GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/4Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215609 18/4L
GTIN	4045197409850
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. **Nieuwe generatie** hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.**

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 0,45** met steel nr. **674252 gr. 6IP** gebruiken.

Bij toepassing van wisselplaten met radius 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	20 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 0602..
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	180 mm
Snijkant-Ø D_c	18 mm

Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor α_{\max}	14,85 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,9 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,77 graden
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	16 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,45 Nm	211750 0,45
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219827
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP