

HEDI**Kabelhaspel, plaatstaal, Type: 40N**

Bestelgegevens

Bestelnummer	081105 40N
GTIN	4003644004744
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars. Met zelfsluitende deksels. Voor **voortdurend** gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 1 (K1) volgens BGI

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: Neopreen

Kabellengte: 40 m

Aantal contactdozen: 3

Technische beschrijving

Kabellengte	40 m
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbouw	3G1,5
Materiaal kabel	Neopreen
Netspanning	250 V
IP-klasse	IP 44
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 1 (K1) volgens BGI
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Aantal contactdozen	3
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel