

Garant**Duikfrees 93°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Totale lengte L_{totaal}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α_{max}	22,34 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Helicoïdaal frezen a_p	4 mm
Rampinghoek α_{\max}	7,65 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	93 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP