

**Garant****APMT 060204 ER, HB7730, Type: GG**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215672 GG
GTIN	4045197601506
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$ ,  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$ .

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,08 mm

## Technische beschrijving

Type	GG
Voeding $f_z$ per tand	0,08 mm
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060204 ER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	250 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		