

Garant
Kopierfrees 0° negatief, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212070 10
GTIN	4045197192271
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.

- **Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.**
- **Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.**

Opmerking:

$a_{p\max} = 1,1 \text{ mm}$.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,6** met steel nr. **674252 maat 6IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	RD.. 0501
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Wisselplaatschroevenset	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	70 mm
Ø D_3	5 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht-Ø D_s h6	10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	18 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Rampinghoek α_{\max}	5,37 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	3,72 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,1 mm
Instelhoek κ	15 - 27 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219802
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP