

Garant**APKX 16..24 PDER, HB7635, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215756 INOX
GTIN	4045197411082
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Technische beschrijving

geschikte houders	AP..1604
Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,15 mm
Hoekradius	2,4 mm
ISO-code wisselplaat	APKX 16..24 PDER
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	350 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	35 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		