




Hoekfrees 90° 5720VZ16, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	220803 80/5
GTIN	4059782501713
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met $G = 6,3$ bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot $r_e=6,0\text{mm}$ zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Rampinglengte L voor α_{max}	70,5 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Rampinghoek α_{\max}	2,03 graden
Helicoïdaal frezen a_p	4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------