



Hoekfrees 90° 5720VZ16, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 220806 25/2 |
| GTIN | 2050002058323 |
| Artikelklasse | 28R |

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met $G = 6,3$ bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot $r_e=6,0$ mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 16 mm |
| Wisselplaatschroef | 229900 (TP20; 6,0 Nm) |
| Opnamedraad M | M12 |
| Snijkant-Ø D_c | 25 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 50 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Rampinghoek α_{\max} | 9,17 graden |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{\max} | 48 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 4 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{\min} | 34 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 15,5 mm |
| $\varnothing D_3$ | 9 mm |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229900 |
|-------------|--------|