



Hoekfrees 90° 5720VZ16, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	220806 32/2
GTIN	2050002058330
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met $G = 6,3$ bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot $r_e=6,0$ mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Opnamedraad M	M16
geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	48 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	22,5 mm
Ramplinghoek α_{\max}	6,35 graden

Helicoïdaal frezen a_p	4 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------