

**Garant**
**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2Lmm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 25/2L
GTIN	4045197281197
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Toepassing:

**Universeel gebruik in alle materialen.**

- **Hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.**

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

## Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$	55 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	170 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	19,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{min}}$	47 mm

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	0,72 graden
$\varnothing D_3$	22 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2